

PERÇAGE RAPIDE



BEC Industrie - depuis 1990

03 81 55 77 44

accueil@edm-bec.com

www.edm-bec.com

ZI du Norêt 25 620 MAMIROLLE France


Fournitures pour Électroérosion et mécanique de précision

SOMMAIRE PERÇAGE RAPIDE


ÉLECTRODE LAITON	P1
Tube Laiton Mono Lg 200 mm	p1
Tube Laiton Mono Lg 300 mm	p1
Tube Laiton Mono Lg 400 mm	p2
Tube Laiton Multi Lg 300 mm	p3
Tube Laiton Multi Lg 400 mm	p4
ÉLECTRODE CUIVRE	P5
Tube Cuivre Mono Lg 150 mm	p5
Tube Cuivre Mono Lg 200 mm	p7
Tube Cuivre Mono Lg 300 mm	p7
Tube Cuivre Mono Lg 400 mm	p10
Tube Cuivre Multi Lg 150 mm	p11
Tube Cuivre Multi Lg 300 mm	p14
Tube Cuivre Multi Lg 400 mm	p16
Micro Tube Cuivre Mono	p17
ÉLECTRODE CUPRO-TUNGSTÈNE	p19
Tube SPARKAL Lg 175 mm	p18
Tube CuW mm	p19
GUIDE	p20
M ANDRIN	p21
DIVERS	p21
PRODUIT DE PER AGE	p22
FILTRES	p22

ÉLECTRODE LAITON


Tube Laiton Mono lg 200 mm

Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal • D'autre Diamètre sur commande 		
	Référence	Désignation	Qté
	2132010	Tube Laiton Mono lg 200 mm ø 0,10 mm	20 PCS
	2132013	Tube Laiton Mono lg 200 mm ø 0,13 mm	
	2132015	Tube Laiton Mono lg 200 mm ø 0,15 mm	
	2132020	Tube Laiton Mono lg 200 mm ø 0,20 mm	

Tube Laiton Mono lg 300 mm

Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2133020	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,20 mm	20 PCS
	2133025	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,25 mm	
	2133030	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,30 mm	
	2133040	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,40 mm	
	2133050	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,50 mm	
	2133060	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,60 mm	
	2133070	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,70 mm	
	2133080	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,80 mm	
	2133090	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 0,90 mm	
	2133100	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,00 mm	
	2133110	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,10 mm	
	2133120	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,20 mm	
	2133130	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,30 mm	
	2133140	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,40 mm	
	2133150	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,50 mm	
	2133160	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,60 mm	
	2133170	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,70 mm	
	2133180	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,80 mm	
	2133190	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 1,90 mm	
	2133200	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,00 mm	
	2133210	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,10 mm	
	2133220	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,20 mm	
	2133230	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,30 mm	
	2133240	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,40 mm	
	2133250	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,50 mm	
	2133260	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,60 mm	
	2133270	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,70 mm	
	2133280	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,80 mm	
2133290	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 2,90 mm		
2133300	Tube Laiton Mono lg 300 mm ø 3,00 mm		

ÉLECTRODE LAITON

Tube Laiton Mono lg 400 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2134030	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,30 mm	20 PCS
	2134040	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,40 mm	
	2134050	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,50 mm	
	2134060	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,60 mm	
	2134070	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,70 mm	
	2134080	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,80 mm	
	2134090	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 0,90 mm	
	2134100	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,00 mm	
	2134110	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,10 mm	
	2134120	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,20 mm	
	2134130	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,30 mm	
	2134140	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,40 mm	
	2134150	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,50 mm	
	2134160	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,60 mm	
	2134170	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,70 mm	
	2134180	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,80 mm	
	2134190	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 1,90 mm	
	2134200	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,00 mm	
	2134210	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,10 mm	
	2134220	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,20 mm	
	2134230	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,30 mm	
	2134240	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,40 mm	
	2134250	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,50 mm	
	2134260	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,60 mm	
2134270	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,70 mm		
2134280	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,80 mm		
2134290	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 2,90 mm		
2134300	Tube Laiton Mono lg 400 mm ø 3,00 mm		

ÉLECTRODE LAITON


Tube Laiton Multi lg 300 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2143050	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 0,50 mm	20 PCS
	2143060	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 0,60 mm	
	2143070	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 0,70 mm	
	2143080	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 0,80 mm	
	2143090	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 0,90 mm	
	2143100	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,00 mm	
	2143110	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,10 mm	
	2143120	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,20 mm	
	2143130	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,30 mm	
	2143140	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,40 mm	
	2143150	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,50 mm	
	2143160	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,60 mm	
	2143170	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,70 mm	
	2143180	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,80 mm	
	2143190	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 1,90 mm	
	2143200	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,00 mm	
	2143210	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,10 mm	
	2143220	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,20 mm	
	2143230	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,30 mm	
	2143240	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,40 mm	
	2143250	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,50 mm	
	2143260	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,60 mm	
2143270	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,70 mm		
2143280	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,80 mm		
2143290	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 2,90 mm		
2143300	Tube Laiton Multi lg 300 mm ø 3,00 mm		

ÉLECTRODE LAITON


Tube Laiton M ulti lg 400 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2144050	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 0,50 mm	20 PCS
	2144060	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 0,60 mm	
	2144070	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 0,70 mm	
	2144080	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 0,80 mm	
	2144090	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 0,90 mm	
	2144100	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,00 mm	
	2144110	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,10 mm	
	2144120	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,20 mm	
	2144130	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,30 mm	
	2144140	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,40 mm	
	2144150	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,50 mm	
	2144160	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,60 mm	
	2144170	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,70 mm	
	2144180	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,80 mm	
	2144190	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 1,90 mm	
	2144200	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,00 mm	
	2144210	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,10 mm	
	2144220	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,20 mm	
	2144230	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,30 mm	
	2144240	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,40 mm	
	2144250	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,50 mm	
2144260	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,60 mm		
2144270	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,70 mm		
2144280	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,80 mm		
2144290	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 2,90 mm		
2144300	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 3,00 mm		
2144410	Tube Laiton Multi lg 400 mm ø 4,10 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cuivre Mono Lg 150 mm

Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2231015	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,15 mm	20 pcs
	2231020	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,20 mm	
	2231025	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,25 mm	
	2231030	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,30 mm	
	2231035	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,35 mm	
	2231040	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,40 mm	
	2231045	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,45 mm	
	2231050	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,50 mm	
	2231055	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,55 mm	
	2231060	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,60 mm	
	2231065	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,65 mm	
	2231070	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,70 mm	
	2231080	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,80 mm	
	2231090	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 0,90 mm	
	2231100	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,00 mm	
	2231110	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,10 mm	
	2231120	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,20 mm	
	2231130	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,30 mm	
	2231140	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,40 mm	
	2231150	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,50 mm	
	2231160	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,60 mm	
	2231170	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,70 mm	
	2231180	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,80 mm	
	2231190	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 1,90 mm	
	2231200	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,00 mm	
	2231210	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,10 mm	
	2231220	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,20 mm	
	2231230	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,30 mm	
2231240	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,40 mm		
2231250	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,50 mm		
2231260	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,60 mm		
2231270	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,70 mm		
2231280	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,80 mm		
2231290	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 2,90 mm		
2231300	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,00 mm		


ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cuivre Mono Lg 150 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2231310	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,10 mm	Unité
	2231320	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,20 mm	
	2231330	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,30 mm	
	2231340	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,40 mm	
	2231350	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,50 mm	
	2231360	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,60 mm	
	2231370	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,70 mm	
	2231380	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,80 mm	
	2231390	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 3,90 mm	
	2231400	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,00 mm	
	2231410	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,10 mm	
	2231420	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,20 mm	
	2231430	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,30 mm	
	2231440	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,40 mm	
	2231450	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,50 mm	
	2231460	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,60 mm	
	2231470	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,70 mm	
	2231480	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,80 mm	
	2231490	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 4,90 mm	
	2231500	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,00 mm	
	2231510	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,10 mm	
	2231520	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,20 mm	
	2231530	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,30 mm	
	2231540	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,40 mm	
	2231550	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,50 mm	
	2231570	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,70 mm	
2231580	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,80 mm		
2231590	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 5,90 mm		
2231600	Tube Cu Mono lg 150 mm ø 6,00 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Mono lg 200 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2232007	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,07 mm	20 PCS
	2232010	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,10 mm	
	2232013	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,13 mm	
	2232015	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,15 mm	
	2232017	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,17 mm	
	2232020	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,20 mm	
	2232030	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,30 mm	
	2232040	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,40 mm	
	2232050	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,50 mm	
	2232060	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,60 mm	
	2232070	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,70 mm	
	2232080	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,80 mm	
2232090	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 0,90 mm		
2232100	Tube Cu Mono lg 200 mm ø 1,0 mm		
Tube Cu Mono lg 300 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2233015	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,15 mm	20 PCS
	2233016	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,16 mm	
	2233017	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,17 mm	
	2233018	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,18 mm	
	2233019	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,19 mm	
	2233020	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,20 mm	
	2233021	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,21 mm	
	2233022	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,22 mm	
	2233023	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,23 mm	
	2233024	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,24 mm	
	2233025	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,25 mm	
	2233030	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,30 mm	
2233040	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,40 mm		
2233050	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,50 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE


Tube Cu Mono lg 300 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2233060	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,60 mm	20 pcs
	2233070	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,70 mm	
	2233080	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,80 mm	
	2233090	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 0,90 mm	
	2233100	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,00 mm	
	2233110	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,10 mm	
	2233120	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,20 mm	
	2233130	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,30 mm	
	2233140	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,40 mm	
	2233150	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,50 mm	
	2233160	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,60 mm	
	2233170	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,70 mm	
	2233180	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,80 mm	
	2233190	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 1,90 mm	
	2233200	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,00 mm	
	2233210	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,10 mm	
	2233220	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,20 mm	
	2233230	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,30 mm	
	2233240	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,40 mm	
	2233250	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,50 mm	
2233260	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,60 mm		
2233270	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,70 mm		
2233280	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,80 mm		
2233290	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 2,90 mm		
2233300	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,00 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Mono lg 300 mm


Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2233310	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,10 mm	Unité
	2233320	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,20 mm	
	2233330	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,30 mm	
	2233340	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,40 mm	
	2233350	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,50 mm	
	2233360	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,60 mm	
	2233370	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,70 mm	
	2233380	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,80 mm	
	2233390	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 3,90 mm	
	2233400	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,00 mm	
	2233410	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,10 mm	
	2233420	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,20 mm	
	2233430	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,30 mm	
	2233440	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,40 mm	
	2233450	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,50 mm	
	2233460	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,60 mm	
	2233470	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,70 mm	
	2233480	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,80 mm	
	2233490	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 4,90 mm	
	2233500	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,00 mm	
	2233510	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,10 mm	
	2233520	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,20 mm	
	2233530	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,30 mm	
	2233540	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,40 mm	
	2233550	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,50 mm	
	2233560	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,60 mm	
	2233570	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,70 mm	
	2233580	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,80 mm	
2233590	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 5,90 mm		
2233600	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 6,00 mm		
2233650	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 6,50 mm		
2233680	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 6,80 mm		
2233800	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 8,00 mm		
2233910	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 10,00 mm		
2233912	Tube Cu Mono lg 300 mm ø 12,00 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Mono lg 400 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube monocanal 		
	Référence	Désignation	Qté
	2234025	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,25 mm	20 pcs
	2234030	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,30 mm	
	2234040	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,40 mm	
	2234050	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,50 mm	
	2234060	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,60 mm	
	2234070	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,70 mm	
	2234080	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,80 mm	
	2234090	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 0,90 mm	
	2234100	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,00 mm	
	2234110	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,10 mm	
	2234120	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,20 mm	
	2234130	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,30 mm	
	2234140	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,40 mm	
	2234150	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,50 mm	
	2234160	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,60 mm	
	2234170	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,70 mm	
	2234180	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,80 mm	
	2234190	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 1,90 mm	
	2234200	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,00 mm	
	2234210	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,10 mm	
	2234220	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,20 mm	
	2234230	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,30 mm	
	2234240	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,40 mm	
	2234250	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,50 mm	
	2234260	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,60 mm	
2234270	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,70 mm		
2234280	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,80 mm		
2234290	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 2,90 mm		
2234300	Tube Cu Mono lg 400 mm ø 3,00 mm		


ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cuivre Multi Lg 150 mm

Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2241050	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 0,50 mm	20 pcs
	2241060	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 0,60 mm	
	2241070	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 0,70 mm	
	2241080	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 0,80 mm	
	2241090	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 0,90 mm	
	2241100	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,00 mm	
	2241110	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,10 mm	
	2241120	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,20 mm	
	2241130	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,30 mm	
	2241140	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,40 mm	
	2241150	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,50 mm	
	2241160	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,60 mm	
	2241170	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,70 mm	
	2241180	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,80 mm	
	2241190	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 1,90 mm	
	2241200	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,00 mm	
	2241210	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,10 mm	
	2241220	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,20 mm	
	2241230	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,30 mm	
2241240	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,40 mm		
2241250	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,50 mm		
2241260	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,60 mm		
2241270	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,70 mm		
2241280	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,80 mm		
2241290	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 2,90 mm		
2241300	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,00 mm		


ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cuivre Multi Lg 150 mm


Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2241310	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,10 mm	Unité
	2241320	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,20 mm	
	2241330	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,30 mm	
	2241340	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,40 mm	
	2241350	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,50 mm	
	2241360	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,60 mm	
	2241370	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,70 mm	
	2241380	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,80 mm	
	2241390	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 3,90 mm	
	2241400	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,00 mm	
	2241410	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,10 mm	
	2241420	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,20 mm	
	2241430	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,30 mm	
	2241440	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,40 mm	
	2241450	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,50 mm	
	2241460	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,60 mm	
	2241470	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,70 mm	
	2241480	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,80 mm	
	2241490	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 4,90 mm	
	2241500	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,00 mm	
	2241510	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,10 mm	
	2241520	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,20 mm	
	2241530	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,30 mm	
	2241540	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,40 mm	
	2241550	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,50 mm	
	2241560	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,60 mm	
2241570	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,70 mm		
2241580	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,80 mm		
2241590	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 5,90 mm		
2241600	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,00 mm		
2241610	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,10 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE


Tube Cuivre Multi Lg 150 mm

Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2241610	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,10 mm	Unité
	2241620	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,20 mm	
	2241630	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,30 mm	
	2241640	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,40 mm	
	2241650	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,50 mm	
	2241670	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,70 mm	
	2241680	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,80 mm	
	2241690	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 6,90 mm	
	2241700	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 7,00 mm	
	2241750	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 7,50 mm	
	2241800	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 8,00 mm	
	2241850	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 8,50 mm	
	2241900	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 9,00 mm	
	2241910	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 10,00 mm	
2241911	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 11,00 mm		
2241912	Tube Cu Multi lg 150 mm ø 12,00 mm		


ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Multi lg 300 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2243050	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 0,50 mm	20 pcs
	2243060	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 0,60 mm	
	2243070	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 0,70 mm	
	2243080	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 0,80 mm	
	2243090	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 0,90 mm	
	2243100	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,00 mm	
	2243110	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,10 mm	
	2243120	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,20 mm	
	2243130	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,30 mm	
	2243140	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,40 mm	
	2243150	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,50 mm	
	2243160	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,60 mm	
	2243170	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,70 mm	
	2243180	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,80 mm	
	2243190	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 1,90 mm	
	2243200	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,00 mm	
	2243210	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,10 mm	
	2243220	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,20 mm	
	2243230	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,30 mm	
	2243240	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,40 mm	
	2243250	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,50 mm	
	2243260	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,60 mm	
2243270	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,70 mm		
2243280	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,80 mm		
2243290	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 2,90 mm		
2243300	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,00 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Multi lg 300 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2243310	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,10 mm	Unité
	2243320	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,20 mm	
	2243330	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,30 mm	
	2243340	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,40 mm	
	2243350	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,50 mm	
	2243360	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,60 mm	
	2243370	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,70 mm	
	2243380	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,80 mm	
	2243390	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 3,90 mm	
	2243400	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,00 mm	
	2243410	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,10 mm	
	2243420	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,20 mm	
	2243430	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,30 mm	
	2243440	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,40 mm	
	2243450	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,50 mm	
	2243460	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,60 mm	
	2243470	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,70 mm	
	2243480	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,80 mm	
	2243490	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 4,90 mm	
	2243500	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 5,00 mm	
	2243550	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 5,50 mm	
	2243570	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 5,70 mm	
	2243590	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 5,90 mm	
	2243600	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,00 mm	
	2243610	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,10 mm	
	2243620	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,20 mm	
	2243630	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,30 mm	
	2243640	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,40 mm	
	2243650	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 6,50 mm	
	2243700	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 7,00 mm	
	2243750	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 7,50 mm	
2243800	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 8,00 mm		
2243850	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 8,50 mm		
2243900	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 9,00 mm		
2243910	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 10,00 mm		
2243950	Tube Cu Multi lg 300 mm ø 9,50 mm		

ÉLECTRODE CUIVRE

Tube Cu Multi lg 400 mm			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tube multicanaux 		
	Référence	Désignation	Qté
	2244050	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 0,50 mm	20 pcs
	2244060	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 0,60 mm	
	2244070	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 0,70 mm	
	2244080	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 0,80 mm	
	2244090	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 0,90 mm	
	2244100	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,00 mm	
	2244110	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,10 mm	
	2244120	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,20 mm	
	2244130	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,30 mm	
	2244140	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,40 mm	
	2244150	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,50 mm	
	2244160	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,60 mm	
	2244170	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,70 mm	
	2244180	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,80 mm	
	2244190	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 1,90 mm	
	2244200	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,00 mm	
	2244210	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,10 mm	
	2244220	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,20 mm	
	2244230	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,30 mm	
2244240	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,40 mm		
2244250	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,50 mm		
2244280	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 2,80 mm		
2244300	Tube Cu Multi lg 400 mm ø 3,00 mm		


ÉLECTRODE CUIVRE

Micro Tube Cuivre

Image

Description

- Avec trou central




Référence

Désignation

Qté

2223010	KIC PIPE (BN) dia. 0.10 x 250 mm	10 pcs
2223013	KIC PIPE (BN) dia. 0.13 x 250 mm	
2223015	KIC PIPE (BN) dia. 0.15 x 250 mm	
2223017	KIC PIPE (BN) dia. 0.17 x 250 mm	
2223020	KIC PIPE (BN) dia. 0.20 x 250 mm	
2223023	KIC PIPE (BN) dia. 0.23 x 250 mm	
2223025	KIC PIPE (BN) dia. 0.25 x 250 mm	
2223027	KIC PIPE (BN) dia. 0.27 x 250 mm	
2223030	KIC PIPE (BN) dia. 0.30 x 250 mm	
2223035	KIC PIPE (BN) dia. 0.35 x 250 mm	
2223040	KIC PIPE (BN) dia. 0.40 x 250 mm	
2223045	KIC PIPE (BN) dia. 0.45 x 250 mm	
2223050	KIC PIPE (BN) dia. 0.50 x 250 mm	
2223010	KIC PIPE (BN) dia. 0.10 x 250 mm	

ÉLECTRODE CUPRO-TUNGSTÈNE

Tube SPARKAL			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> Avec trou central 		
	Référence	Désignation	Qté
	2431050	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 0,50 mm	10 pcs
	2431060	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 0,60 mm	
	2431070	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 0,70 mm	
	2431080	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 0,80 mm	
	2431090	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 0,90 mm	
	2431100	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,00 mm	
	2431110	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,10 mm	
	2431120	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,20 mm	
	2431130	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,30 mm	
	2431140	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,40 mm	
	2431150	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,50 mm	
	2431160	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,60 mm	
	2431170	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,70 mm	
	2431180	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,80 mm	
	2431190	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 1,90 mm	
	2431200	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,00 mm	
	2431210	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,10 mm	
	2431220	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,20 mm	
	2431230	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,30 mm	
	2431240	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,40 mm	
	2431250	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,50 mm	
	2431260	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,60 mm	
	2431270	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,70 mm	
	2431280	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,80 mm	
	2431290	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 2,90 mm	
	2431300	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,00 mm	
	2431310	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,10 mm	
	2431320	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,20 mm	
2431330	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,30 mm		
2431340	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,40 mm		
2431350	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,50 mm		
2431360	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,60 mm		
2431380	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,80 mm		
2431390	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 3,90 mm		







ÉLECTRODE CUPRO-TUNGSTÈNE

Tube SPARKAL			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> Avec trou central 		
	Référence	Désignation	Qté
	2431400	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 4,00 mm	5 pcs
	2431410	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 4,10 mm	
	2431420	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 4,20 mm	
	2431450	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 4,50 mm	
	2431500	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 5,00 mm	
	2431540	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 5,40 mm	
	2431550	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 5,50 mm	
	2431560	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 5,60 mm	
2431600	Tube SPARKAL lg 175 mm ø 6,00 mm		
Tube CuW			
Image	Description		
	<ul style="list-style-type: none"> Longueur 200 à 250 mm Fabriqué au Japon 		<ul style="list-style-type: none"> En Cupro-Tungstène Avec trou central
	Référence	Désignation	Qté
	2432015	Tube CuW lg 200 mm ø 0,15 mm	10 pcs
	2432020	Tube CuW lg 230 mm ø 0,20 mm	
	2432025	Tube CuW lg 230 mm ø 0,25 mm	
	2432030	Tube CuW lg 230 mm ø 0,30 mm	
	2432035	Tube CuW lg 230 mm ø 0,35 mm	
	2432040	Tube CuW lg 230 mm ø 0,40 mm	
	2432045	Tube CuW lg 230 mm ø 0,45 mm	
	2432050	Tube CuW lg 230 mm ø 0,50 mm	
	2432060	Tube CuW lg 250 mm ø 0,60 mm	
	2432070	Tube CuW lg 250 mm ø 0,70 mm	
	2432080	Tube CuW lg 250 mm ø 0,80 mm	
	2432090	Tube CuW lg 250 mm ø 0,90 mm	
	2432100	Tube CuW lg 250 mm ø 1,00 mm	
2432110	Tube CuW lg 250 mm ø 1,10 mm		
2432120	Tube CuW lg 250 mm ø 1,20 mm		






GUIDES

Image	Désignation	Dimension	Ø intérieur	Spécification	Machine
	Kit Guide TS		0.32 - 3.02mm	céramique	Sodick K1C Matra BT Charmilles SH2
	Guide TS	23x10mm	0.32 - 3.02mm	céramique	Sodick K1C Matra BT Charmilles SH2
	Fuseau	24x14mm	0.32 - 3.02mm	Acier Inoxydable + Saphir	Sodick K1CS, K1CN
	Pince	19x8mm	0.30 - 3.0mm		Actspark/ Sodick/ Matra/ Charmilles
	Pré-Guide	H=8,5mm	0.30 - 3.0mm		Actspark/ Sodick/ Matra/ Charmilles
	Joint	Ø 7mm H=8mm	1.00 - 3.2mm	10 pièces	Sodick/ Matra/ Charmilles
	Guide T	16x12mm L=30mm	0.30 - 3.0mm	Corps acier Guide céramique	Actspark SD1/ Agie Drill/ Charmilles HD30
	Guide type A	Ø 6mm	0.1-1.0mm		Astec, Castec, Chmer, Heun, Huber, Japax, MB, u.v.m.
	Guide type A	Ø 6mm	1.1 - 4.0mm		Astec, Castec, Chmer, Heun, Huber, Japax, MB, u.v.m.
	Joint	Ø 8mm H = 6mm	0.1 – 0.5mm	Pour guide de perçage	Astec, Castec, Chmer, Heun, Huber, Japax, MB, u.v.m.
			0.6 – 1.0mm		
			1.1 – 1.5mm		
			1.6 – 2.0mm		
			2.1 – 2.5mm		
			2.6 – 3.0mm		
	Pointe pour Micro-Érosion	2.0 x 12.6mm	0.053mm	Céramique	SARIX + Autres
			0.058mm		
			0.063mm		
			0.068mm		
			0.073mm		
	Pointe	2.0 x 12.6mm	0.103mm - 1.015mm	Céramique	SARIX + Autres





M ANDRIN

Image	Désignation	Dimension	Ø intérieur	Spécification	Machine
	Mandrin sans clé		0.1 – 3.0mm		Divers
	Mandrin à clé		0.3 – 4.0mm	Pour une utilisation avec mandrin avec ou sans clé, Gouille Ø 6mm	Divers
	Adaptateur de mandrin			Pour une utilisation avec mandrin avec ou sans clé, Gouille Ø 6mm	Sodick K1C, Matra Bohrteufel
	Adaptateur de mandrin			Pour une utilisation avec mandrin avec ou sans clé, Gouille Ø 6mm	Castek
	Mandrin + Adaptateur			Tous les mandrins peuvent être rejoints par un Mandrin Adaptateur	Divers
	EHS16	3.0 x 33mm	0.09 - 3.00mm	Système de maintien d'électrode avec noyau en métal dur	Sarix, Agie Drill, Charmilles HD30, + Divers
	EHS11	3.0 x 23mm	0.09 - 3.00mm		
	EHS10	3.0 x 21mm	0.05 - 2.00mm		



DIVERS

Image	Désignation	Dimension	Diamètre intérieur	Spécification	Machine
	Rotule			M10 x 1	Agie Drill
	Écrou	M22 x 1.5		Pour fixer le tube céramique avec le collet ER16	Heu Apos Series
	Pince	ER16			
	Jeu de Pince	ER16	0.5 – 10.0mm		
		ER32	2.0 – 20.0mm		
	Protection à l'eau			Pour une utilisation sur tube céramique	

PRODUIT DE PER AGE

Image	Désignation	Dimension		Spécification	Machine
	Bec Drill 8		Bec drill	Prêt à l'emploi	
	Vitol KN	20 Ltr.		Prêt à l'emploi	Sodick K1C/ K1CS/ K1CN K2CN/ K3CN/ K2PN/ K3PN
	Vitol KS	20 Ltr.		Prêt à l'emploi	Sodick K1C/ K1CS
	Ionovit – S	20 Ltr.		Prêt à l'emploi	Matra Bohrteufel + Divers

FILTRES

Image	Désignation	Dimension		Spécification	Machine
	Filtre fixé			Sodick P/N: 3540499	Sodick
	Filtre fixé			Sodick P/N: 3542568	Sodick

PERÇAGE RAPIDE



BEC Industrie - depuis 1990

03 81 55 77 44

accueil@edm-bec.com

www.edm-bec.com

ZI du Norêt 25 620 MAMIROLLE France